

# FICHA TECNICA SELLADORA DE LATAS PLASTICAS MANUAL ELECTRICA



**Garantía y/o mantenimientos directamente con la empresa.**

## **DESCRIPCIÓN:**

- Fabricada en Acero Inoxidable y Aleacion de Aluminio.
  - Funcionamiento Manual con palanca, pantalla digital contador.
  - Velocidad de 7 Latas por Minuto Aproximadamente.
  - Diametro de sellado estandar 55mm.
  - Tamaño de la lata 650ml / 550ml / 330ml.
  - Material de las Latas: Aluminio, PET y Hojalata.
  - Voltaje de funcionamiento 110VAC, 200W.
  - Boton de Encendido y Apagado.
  - Aptas para sellar jugos, te lechoso, cuidado de la piel, alcohol liquido.
- Tambien usadas en alimentos, bebidas y otras industrias.

## **MANTENIMIENTO:**

- Realizar limpieza adecuada después de cada uso.
- Cambio de las piezas por desgaste.
- (Rodamientos, Cilindros, Mecanismo de Sellado)
- Realizar mantenimiento Semestral o Anual según intensidad del Uso.

## **DATOS TECNICOS:**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Peso:</b>                 | <b>25-30 Kg Aprox</b> |
| <b>Ancho:</b>                | <b>22 Cm</b>          |
| <b>Alto:</b>                 | <b>47.5 Cm</b>        |
| <b>Profundidad:</b>          | <b>33.5 Cm</b>        |
| <b>Voltaje y Fases:</b>      | <b>110VAC, 1 Fase</b> |
| <b>Frecuencia:</b>           | <b>60 Hz</b>          |
| <b>Potencia y Corriente:</b> | <b>200W</b>           |
| <b>Tipo de Control:</b>      | <b>Manual</b>         |
| <b>Datos Adicionales:</b>    | <b>Facil de Usar</b>  |

07-08-2026. DS.



## **MANIPULACIÓN DE SEGURIDAD:**

Mantener desconectado cuando no se encuentre en uso. En caso de daños, llevar directamente con el servicio técnico de la empresa. No conectar a una extensión de bajo calibre ni mayor a 5 metros. No mojar o forzar el motor. No meter las manos cuando el equipo esté en funcionamiento. Al momento de conectar el equipo asegurarse de que el interruptor este apagado. En caso de Requerirlo, conectar a una toma exclusiva directamente del tablero de distribución de energía. Considerar la Conexión a Tierra de la selladora.

**LA CASA DE LA LICUADORA INDUSTRIAL S.A.S.**

Dirección: Calle 5 #22A-32, Barrio Progreso, Bogotá

Teléfonos: 601 4809742 y 321 2506319

Web: <https://casadelaliquidadoraindustrial.com.co>,

Email: [servicio@casadelaliquidadoraindustrial.com.co](mailto:servicio@casadelaliquidadoraindustrial.com.co)